

Edelstahl- Schiebebügelwagen

Traglast 100 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 390 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern

Artikelnummer: 272205



Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 100 kg
- Ladefläche Länge x Breite 735 x 390 mm
- Ladehöhe 470 mm
- Höhe x Länge x Breite 925 x 850 x 490 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Sicherungsrand	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Radlager	Präzisionskugellager
Traglast	100 kg	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladehöhe	470 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	735 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	390 mm	Höhe	925 mm

Plattform Konstruktion	geschlossen	Länge	850 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	490 mm
Aufbauten	keine	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material	Edelstahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Etagen Anzahl	1 Stück	Gewicht	9,3 kg
klappbar	nein		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm