


# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Gewinde: **METRISCH**



einstellbar




## Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen

metrisch

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
<b>leichte Baureihe</b>				
EW 6 LM	EW 6 LM ES	EW 6 LM NC	6 L	M 10 x 1
EW 8 LM	EW 8 LM ES	EW 8 LM NC	8 L	M 12 x 1,5
EW 10 LM	EW 10 LM ES	EW 10 LM NC	10 L	M 14 x 1,5
EW 12 LM	EW 12 LM ES	EW 12 LM NC	12 L	M 16 x 1,5
EW 15 LM	EW 15 LM ES	EW 15 LM NC	15 L	M 18 x 1,5
EW 18 LM	EW 18 LM ES	EW 18 LM NC	18 L	M 22 x 1,5
EW 22 LM	EW 22 LM ES	EW 22 LM NC	22 L	M 26 x 1,5
EW 28 LM	EW 28 LM ES	---	28 L	M 33 x 2
EW 35 LM	EW 35 LM ES	---	35 L	M 42 x 2
EW 42 LM	EW 42 LM ES	---	42 L	M 48 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
EW 6 SM	EW 6 SM ES	EW 6 SM NC	6 S	M 12 x 1,5
EW 8 SM	EW 8 SM ES	EW 8 SM NC	8 S	M 14 x 1,5
EW 10 SM	EW 10 SM ES	EW 10 SM NC	10 S	M 16 x 1,5
EW 12 SM	EW 12 SM ES	EW 12 SM NC	12 S	M 18 x 1,5
EW 14 SM	EW 14 SM ES	EW 14 SM NC	14 S	M 20 x 1,5
EW 16 SM	EW 16 SM ES	EW 16 SM NC	16 S	M 22 x 1,5
EW 20 SM	EW 20 SM ES	EW 20 SM NC	20 S	M 27 x 2
EW 25 SM	EW 25 SM ES	EW 25 SM NC	25 S	M 33 x 2
EW 30 SM	EW 30 SM ES	---	30 S	M 42 x 2
EW 38 SM	EW 38 SM ES	---	38 S	M 48 x 2

Gewinde: **ZÖLLIG**




einstellbar



## Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen

G-Gewinde

Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring 1.4571 (NC)	Rohr Ø außen	Einschraub- gewinde
<b>leichte Baureihe</b>				
EW 6 LR	EW 6 LR ES	EW 6 LR NC	6 L	G 1/8"
EW 8 LR	EW 8 LR ES	EW 8 LR NC	8 L	G 1/4"
EW 10 LR	EW 10 LR ES	EW 10 LR NC	10 L	G 1/4"
EW 12 LR	EW 12 LR ES	EW 12 LR NC	12 L	G 3/8"
EW 15 LR	EW 15 LR ES	EW 15 LR NC	15 L	G 1/2"
EW 18 LR	EW 18 LR ES	EW 18 LR NC	18 L	G 1/2"
EW 22 LR	EW 22 LR ES	EW 22 LR NC	22 L	G 3/4"
EW 28 LR	EW 28 LR ES	---	28 L	G 1"
EW 35 LR	EW 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"
EW 42 LR	EW 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"
<b>schwere Baureihe</b>				
EW 6 SR	EW 6 SR ES	EW 6 SR NC	6 S	G 1/4"
EW 8 SR	EW 8 SR ES	EW 8 SR NC	8 S	G 1/4"
EW 10 SR	EW 10 SR ES	EW 10 SR NC	10 S	G 3/8"
EW 12 SR	EW 12 SR ES	EW 12 SR NC	12 S	G 3/8"
EW 14 SR	EW 14 SR ES	EW 14 SR NC	14 S	G 1/2"
EW 16 SR	EW 16 SR ES	EW 16 SR NC	16 S	G 1/2"
EW 20 SR	EW 20 SR ES	EW 20 SR NC	20 S	G 3/4"
EW 25 SR	EW 25 SR ES	EW 25 SR NC	25 S	G 1"
EW 30 SR	EW 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"
EW 38 SR	EW 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Hydraulikkupplungen  
ab Seite 323



Nahtlose Präzisions-  
Hydraulikrohre  
ab Seite 411



**Parker**  
Steckschläuche  
auf Seite 468



Montagepaste für  
Edelstahlverschraubungen  
ab Seite 1049

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.