



## 4K@60Hz DisplayPort-Kabel

DisplayPort-Stecker auf DisplayPort-Stecker, 1 m, schwarz

Part No.: [306935](#)

EAN-13: 0766623306935 | UPC: 766623306935

High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort  
Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audiosignalen von PCs und Notebooks auf ein DisplayPort-fähiges Display. Mit einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s, Deep Color und 24-bit, 8-Kanal unkomprimierter Audiofähigkeit ist der kompakte 20-pol. Stecker ideal für die Verwendung mit DisplayPort-fähigen PCs und vielen Unterhaltungselektronikgeräten. Durch vollständige Folien- und Geflechtsschirmung sowie vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen Manhattan DisplayPort-Kabel für maximale Anschlussqualität ohne Interferenzen.

### Merkmale:

- DisplayPort 20-pol. Stecker auf DisplayPort 20-pol. Stecker
- Hohe Übertragungsbandbreite für digitale Audio/Video-Signale von PC zum Bildschirm - Auflösung bis zu 4K@60hz
- Unterstützt Signaldurchschleifung von HDMI und DVI
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Plug & Play
- Vergossener PVC-Mantel
- 10 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- UL 20276
- DisplayPort v1.2

#### Anschlüsse

- 2 x 20-pol. DisplayPort-Stecker
- Vernickelt
- Vergossene PVC-Tülle

#### Kabel

- AWG 28
- Vollständig geschirmt (Aluminium und Mylar)
- Spannungsfestigkeit: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Durchgangswiderstand: 10 Ohm
- PVC-Mantel

#### Allgemein

- DisplayPort-Kabel



