



## Leírás:

R 3/4" x 5/8"-os (R 3/4" x 16 mm) külső menetes tömlővégek törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlők tartályokra csatlakoztatáshoz

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d3= R 3/4" átmérőjű külső csőmenettel
- csővég külső átmérője d1 = 16 mm, ill. 5/8" (csatlakozó rész)
- hossz = 50 mm
- Minimális rendelési mennyiség 2,000 darab!

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>531400</b>
GTIN	<b>4007228531404</b>
Vámtarifa	<b>39174000</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>10</b>

szín	<b>természetes</b>
Súly (kg)	<b>0,01</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>10</b>
M x S x M (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>0,1</b>
----------------------	------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>336</b>
Rétegek száma	<b>8</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>42</b>
Súly (kg)	<b>356,0</b>