

Scheda prodotto 672100

Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 2

rosso

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 2 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,73 litri / 0,47 litri
- Portata 2,3 kg/Carico impilabile: 136 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 3 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori e coperchi
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 2 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale $10^3 - 10^6$ ohm



Ordine minimo	24
Profondità	164
Unitp ordine	Pezzo
Altezza cartone	340
Produttore	hünersdorff
Cartoni per strato	10
EAN	4007228703269
Lunghezza pallet	1,2
Unità di imballaggio	24
Pezzi/pallet o cassa	1440
Strati	6
Volume m3	0,029362
Larghezza pallet	0,8
lordo kg	0,07
Peso lordo unità di imballaggio kg	1,719
Pezzi/strato	240
Totale cartoni	60
Altezza pallet	2,19
Larghezza	102
Larghezza cartone	254
Volumen L	0.73
Buste in cartone	0
Peso unità di imballaggio	0,279
Altezza	74
Colore	rosso
Lunghezza cartone	340
Peso lordo pallet kg	123,14