

Artikelnummer: 120738

Kurzbeschreibung: Kragarmregal KRM, 3000 x 3000 mm, Kragarm 500 mm

Langbeschreibung: Bei dem Kragarmregal KRM handelt es sich um ein doppelseitiges Kragarmregal für die Lagerung und Bereitstellung von sperrigen und langen Materialien wie Profile und Rohre. Die einhängbaren Kragarme lassen sich mit ihren wenigen Komponenten einfach aufbauen und unkompliziert verstellen. Sie sind robust, mit massiven Fussplatten ausgeführt und werden jeweils mit Bodenanker und einem oder zwei Kreuzverbänden geliefert. Die Kragarmständer verfügen über 50:50 Systemlochungen, sind aus verzinktem Stahl hergestellt und verfügen über Fussprofile in der RAL Farbe 5010, Enzianblau. Das Kragarmregal KRM ist in Regalhöhe von 2.000, 2.500 oder 3.000 mm mit Kragarmlängen von 400 oder 500 mm lieferbar.[BR]Weitere Details: Für Materialbereitstellung und Lagerung von Rohren, Profilen oder langen, sperrigen Materialien Doppelseitiges Kragarmregal KRM Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten Eihängbare Kragarme, daher Verstellung ohne Hilfsmittel Robuste Ausführung mit massiver Fussplatte Kragarmständer aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010) Belastbarkeit bis 2300 kg je Ständerseite bei gleichmässiger Höheneinteilung und gleichmässig verteilter Last Kragarmlänge 400 mm: Gesamttiefe 1040 mm, Belastung je Kragarm 350 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last) Kragarmlänge 500 mm: Gesamttiefe 1240 mm, Belastung je Kragarm 300 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last) Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm Regallänge: wahlweise 3000 mm, 4000 mm oder 5000 mm Bodenanker und 1 bzw. 2 Kreuzverbände im Lieferumfang enthalten



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941860157