

**Artikelnummer:** 120926

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Grundregal, B 1345 x T 500 mm, Fachlast 150 kg


**Langbeschreibung:** Mit dem anbaufähigen Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer bringen Sie Struktur und Ordnung in Ihre Lagerhaltung. Mit fünf, sechs oder sieben Böden bietet das Grund- /Anbauregal ausreichend Platz für Waren und Werkzeuge.

Das Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer schafft als flexible Konstruktion aus Grund- und Anbauregal vielfältige Lagerfläche in Ihren Räumen. Der stabile Rahmen besteht aus verzinktem Stahlblech und bietet insgesamt sieben Regalböden. Besonders praktisch ist, dass Sie die Böden völlig flexibel und ohne Schrauben in einem Rasterabstand von je 53 mm einsetzen können. So gestalten Sie die Höhe Ihrer Regalfächer exakt nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Der Flexibilitätsgedanke wird auch durch die Art des Stecksystems und das umfangreiche Zubehör unterstützt. Die konischen Nuten an den Stirnseiten des Fachbodenregals von Schäfer eignen sich beispielsweise, um dort Trägertaschen oder Kreuzverbände zu fixieren. Die hell-silbernen Böden sind hochwertig gearbeitet und durch ihre lackierte Oberfläche besonders belastbar.

Sie tragen jeweils 150 kg, wobei eine maximale Feldlast bis 1000 kg erreicht wird (mit Kreuzverbänden bis 1500 kg beim Grundfeld).

Das Regal ist 1345 mm (Grundfeld) bzw. 1315 mm (Anbaufeld) breit, 1960 mm, 2278 mm, 2490 mm oder 2967 mm hoch und wahlweise zwischen 300 bis 600 mm tief in einer extratiefen Variante sogar 800 mm.



Weitere Details:

Regalkonstruktion mit Grund- und Anbaufeldern für ebenerdige Bauweise  
Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter  
5, 6 oder 7 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit  
Cleveres Stecksystem: Nachträglich erweiterbar  
Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke  
Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung  
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden  
Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen  
Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden  
Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden  
Maximale Feldlast mit Kreuzverbänden bis 1500 kg (Grundfeld)  
Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm  
Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband (nur Grundregal), Regaltypenschild (nur Grundregal)  
Material: verzinktes Stahlblech  
Ausführung Böden, lackiert, hell-silber  
Fachlast: 150 kg  
Feldlast: 500 kg  
Regalbreite: 1345 mm Grundregal  
Regaltiefe: 300 - 600 mm oder 800 mm  
Regalhöhe: 1960 mm, 2278 mm, 2490 mm oder 2967 mm

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941934889