


# ROLINE UTP Cat.6 patchkabel, LS0H, Component Level, wit, 3,0 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.2563
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.2563
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990172160

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



**Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.**

## \* Component Level, High Quality, patchkabel.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

**Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6 en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.**

## Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Component-Level gecertificeerd	ja
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	wit
Kabel LSOH	ja
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, Component Level patchkabel