

# 19-Zoll Wandgehäuse Pro „zweiteilig schwenkbar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt



Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Durch das integrierte Scharnier im rückseitigen Rahmen lässt sich das Gehäuse bei Bedarf zur Seite klappen. Jeder Schrank verfügt im Dach über einen verschiebbaren Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und ist in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) elektrostatisch pulverbeschichtet.

### Eigenschaften:

- Traglast: 80 kg
- Fronttür aus gehärtetem Glas, abschließbar
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: Ja

# 19-Zoll Wandgehäuse Pro „zweiteilig schwenkbar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt

Die ROLINE Pro Serie bietet eine vielseitige Auswahl an zweiteilig schwenkbaren Wandgehäusen in verschiedenen Höheneinheiten von 7 HE bis 20 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Artikelnummer	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26210010	7 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210180	7 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210011	9 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210181	9 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210012	12 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210182	12 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210013	16 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210183	16 HE	600	600	schwarz / RAL 9005
26210014	20 HE	600	600	grau / RAL 7035
26210184	20 HE	600	600	schwarz / RAL 9005

# 19-Zoll Wandgehäuse Pro „zweiteilig schwenkbar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt



Fronttür aus gehärtetem Glas




Rückwand mit Kabelzuführung



Abnehmbare Seitenwände



Integrierter Schliesszylinder



Bodenblech mit Kabelzuführung



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung