

B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte



Symbol/Text: "Notausgang", Pfeil
rechts/links, Zur Wand- oder
Deckenmontage, Höhe x Breite x
Tiefe 110 x 360 x 90 mm

Artikelnummer: 139274



B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte

zur Wand- und Deckenmontage

LED-Notausgangszeichenleuchte

- Symbol/Text: "Notausgang"
- Pfeil rechts/links
- Zur Wand- oder Deckenmontage
- Aus ABS/Polycarbonat
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 14 m
- Dauer Notlicht 3 h
- Spannungsversorgung über Netzbetrieb 230V AC/ Akku
- Höhe x Breite x Tiefe 110 x 360 x 90 mm
- Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
- Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitskennzeichnung	Spannungsversorgung	Netzbetrieb 230V AC/ Akku
Sicherheitskennzeichnung	LED- Rettungszeichenleuchte	Sicherheitsmarkierung Funktion	AUTOTEST, Umschaltung
Darstellung	Symbol	LED	ja
Symbol/Text	Notausgang	Höhe	110 mm
Richtungsangabe	rechts/links	Breite	360 mm
Norm	Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838	Tiefe	90 mm
IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen	Lieferumfang	Standardsatz Hinweisschilder
Aufstellung/Montage	Wand-/Deckenmontage	WEEE- Registrierungsnummer	DE85759272
Erkennungsweite	14 m	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Notlichtdauer	3 h	Marke laut EAR-Register	B-Safety
Material	ABS/Polycarbonat	Gewicht	0,8 kg