

Ordnerwagen

Traglast 120 kg, mit 3 Etage(n),
Böden aus Holz mit hinterem Rand,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in schwarz, mit
Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203158



Ordnerwagen

Traglast 120 kg

Ordnerwagen


- Traglast 120 kg
- mit 3 Etage(n)
- Böden aus Holz mit hinterem Rand
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Höhe x Länge x Breite 1080 x 850 x 380 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details




| | | | |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Transportgerät | Transportwagen | elektrisch leitend | nein |
| Wagentyp | Aktenwagen | Etagen Anzahl | 3 Stück |
| Traglast | 120 kg | Schiebebügel | 2 Stück |
| Höhe | 1080 mm | Türen | nein |
| Länge | 850 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Breite | 380 mm | Bereifung | Vollgummi |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|--------|
| Material Verarbeitung | verschweißt | Rad-Ø | 100 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Gewicht | 22 kg |
| Farbe | schwarz | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 203160 |  | Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 139644 |  | Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz |
| 527975 |  | Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau |
| 533589 |  | Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau |