

## a.m.p.e.r.e. Rammschutzpoller Rack Mammut®



Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe 1100 mm, Aus Polyolefin in gelb, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern

Artikelnummer: 254301



### Rammschutzpoller

- Geeignet zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe 1100 mm
- Rohrdurchmesser 140 mm
- Aus Polyolefin in gelb
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern

## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser Rohr	140 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrtschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Rammschutzpoller	Material	Polyolefin
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe Rammschutz	gelb
geeignet für (Anwendung)	Kennzeichnung, Sicherung	Gewicht	7,82 kg
Höhe	1100 mm		

## Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm