

Edelstahl- Schiebebügelwagen

Traglast 100 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 390 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern

Artikelnummer: 272205



Edelstahl-Schiebebügelwagen




- Traglast 100 kg
- Ladefläche Länge x Breite 735 x 390 mm
- Ladehöhe 470 mm
- Höhe x Länge x Breite 925 x 850 x 490 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	100 kg	Radlager	Präzisionskugellager
Ladehöhe	470 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	735 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenbreite	390 mm	Radanordnung	rechteckig

Plattform	geschlossen	Höhe	925 mm
Material Plattform	Edelstahl	Länge	850 mm
Aufbauten	keine	Breite	490 mm
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Edelstahl	Garantie	5 Jahre
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	9,3 kg
Etagen Anzahl	1 Stück		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm