

RAPID
LIFT

HOOGHEFFENDE PALLETWAGEN HANDBEDIEND

Handpompwagen en heftafel in één. Pallets en bakken kunnen direct naar de werkplek worden vervoerd en daar op ergonomisch verantwoorde werkhogte worden gebracht om zo rugklachten te voorkomen.

Frame

- vorken torsievrij uit één stuk geperst, met poedercoating in bloedoranje RAL 2002
- zwenkwielen en vorkwielen met precisiekogellagers en erg lage rolweerstand

Dissel

- met handhendel voor de functies heffen - rijden - dalen
- met poedercoating in gitzwart RAL 9005

Hydraulica

- compacte hydraulica met telescoopcilinder
- zuigers hardverchromd, gehard en fijn gepolijst
- overpompbeveiliging en regelende daalmechaniek
- geïntegreerde snelheffing voor lichte lasten tot 150 kg
- hefbeweging per pompslag: tot 150 kg onbeladen/beladen 44/18 mm, vanaf 150 kg onbeladen/beladen 26/14 mm
- onderhoudsarme, permanent gesmeerde lager- en scharnierdelen

i Hoge stabiliteit door automatische kantelbeveiliging

Op effen vloer kunnen de lasten op pallets tot een hefhoogte van 230 mm gewoon worden vervoerd. Daarnaast fungeren de automatisch opliggende zijsteunen als stabilisatoren en is hierdoor een optimale stabiliteit gegarandeerd tot een maximale hoogte van 800 mm.



Algemene afmetingen

Draagvermogen	1000 kg
Lastzwaartepunt	600 mm
Hefhoogte	800 mm
Verlaagde stand	85 mm
Vorkbreedte	160 mm
Draagbreedte	540 mm
Zwenkwielen Ø x B	200 x 50 mm
Vorkwielen Ø x B	82 x 50 mm
Stuuruitslag	205°

Vorklengte mm		1150
Totale lengte mm		1505
Zwenkwielen	Nylon	119 863
Vorkrollen	Nylon	---
Zwenkwielen	Polyurethaan	119 874
Vorkrollen	Polyurethaan	---

HOOGHEFFENDE PALLETWAGEN ELEKTRO-HYDRAULISCH DRAAGVERMOGEN 1.000 KG

Vorkhefwagen en heftafel in één. Pallets en bakken kunnen direct naar de werkplek worden vervoerd en daar middels een 1,5 kW-hefmotor op ergonomisch verantwoorde werkhogte worden gebracht om zo rugklachten te voorkomen.

Frame

- vorken torsievrij uit één stuk geperst, met poedercoating in bloedoranje RAL 2002
- zwenkwielen en vorkwielen met precisiekogellagers en erg lage rolweerstand
- onderhoudsarme, permanent gesmeerde lager- en scharnierdelen

Dissel

- met poedercoating in gitzwart RAL 9005

Automatische kantelbeveiliging

Op effen vloer kunnen de lasten op pallets tot een hefhoogte van 230 mm gewoon worden vervoerd. Daarnaast fungeren de automatisch opliggende zijsteunen als stabilisatoren en is hierdoor een optimale stabiliteit gegarandeerd tot een maximale hoogte van 800 mm.

Acculader

De accu via een 230 V-stekkerdoos opladen. Vorkhefwagen middels ingebouwde spiraalkabel met de oplader verbinden en gewoon 's nachts opladen.

**RAPID**
LIFT

Algemene afmetingen

Draagvermogen	1000 kg
Lastzwaartepunt	600 mm
Hefhoogte	800 mm
Verlaagde stand	85 mm
Vorkbreedte	160 mm
Draagbreedte	540 mm
Accu	12V/65 Ah
Zwenkwielen Ø x B	200 x 50 mm
Vorkwielen Ø x B	82 x 50 mm
Stuuruitslag	205°

Vorklengte mm		1150
Totale lengte mm		1650
Zwenkwielen	Nylon	119 885
Vorkrollen	Nylon	---
Zwenkwielen	Vulkollan	119 896
Vorkrollen	Vulkollan	---
Voet-afstandsbediening met 5 m spiraalkabel		403 572
