

Artikelnummer: 155061

Kurzbeschreibung: Werkbank TYP 8000-6, B 750 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8000-6: Stahlblech-Ablageböden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier, Oberfläche geschliffen und geölt Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte Griffleisten komplett integriert Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

EAN/GTIN: 4040376120618

