

- Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Schnelle Schussfolge dank der "Ready-to-Fire"-Technologie
- Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
- Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
- Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
- Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin



M18 FN15GA-0X

| | |
|------------------------------|---|
| Magazinwinkel (°) | 34 |
| Nageldurchmesser (mm) | 1.8 |
| Nageltyp (mm) | 32 - 64 |
| Magazinkapazität - Nägel | 110 |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B2) |
| Lieferumfang | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box |
| Artikelnummer | 4933478091 |