

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 70 kg, avec bandage TPE, diamètre 50 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm



Numéro d'article: 243171

Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	Diamètre du trou de fixation	11 mm
charge	70 kg	matériau de boîtier	acier
pneumatique	TPE	frein	sans
Diamètre de roue	50 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,25 kg

