

poteaux de voirie

forme rond avec Tête pointue
ronde, hauteur x diamètre 900 x 76
mm, en acier avec revêtement en
zinc anti-corrosion coloris
galvanisé/rouge, réfléchissant,
modèle fixe, à cheviller

Numéro d'article: 882883



Poteaux

poteaux de voirie






- forme rond avec Tête pointue ronde
- hauteur x diamètre 900 x 76 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion coloris galvanisé/rouge, réfléchissant
- modèle fixe
- à cheviller
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	verrouillable	non
système de barrières	poteaux de voirie	matériau	acier
forme	rond	surface	galvanisé
hauteur	900 mm	couleur	galvanisé/rouge
diamètre	76 mm	type de surface	réfléchissant

forme de tête	Tête pointue ronde	exécution montant	modèle fixe
rabattable	non	exécution couleur	galvanisé/rouge
fonction automatique	non	volume de livraison	plaque de fond incluse
type de fixation	à cheviller	Poids	12,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu