


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5001 Roestvrijstalen wagen



Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chrom-nikkel-staal) en 2 diepliggende etages van CS (chrom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	120
Etagehoogten (mm)	230, 850
laadvlak lengte (mm)	800
laadvlak breedte (mm)	500
Totale lengte (mm)	870
Totale breedte (mm)	570
Totale hoogte (mm)	950
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	15
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976050010