

LG Prof. Display 55VM5B-A



Bildschirmdiagonale (Zoll)	55
Bildschirmdiagonale (cm)	139,7
Panel-Technologie	IPS
Lebensdauer des Panels (h)	60000
Entspiegelungsgrad	10% Haze
Design	Video wall
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Stegbreite (BtB) (mm)	1,8
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HD-Typ	Full HD
Full-HD	Ja
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	500
Reaktionszeit (ms)	8
Kontrastverhältnis	1400:1
Touchscreen	Nein
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1

DVI Anschluss	Ja
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)	1
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
RJ-45-Eingangsanschlüsse	1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse	1
USB-Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0/3.0 (3.1 Gen 1)
RS-232 Eingangs-Ports	1
RS-232 Ausgangs-Ports	1
RS-232C	Ja
Audioanschlüsse	Y
Audioausgang	Y
Fernbedienung (IR) input	1
WLAN	Ja
Unterstützte Video-Modi	1080p
TV Tuner integriert	Nein
VESA-Halterung	Ja
VESA Montageadapter (mm)	600 x 400
On-Screen-Display (OSD)	Ja
OPS-Slot	Optional m. Kit
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	150
Betriebsanleitung	Ja
Fernbedienung	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort,LAN (RJ-45),RS-232
Energy Star-zertifiziert	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Bezel Weite (top) (cm)	0,9
Bezel Weite (bottom) (cm)	0,9
Breite (mm)	1211
Höhe (mm)	682
Tiefe (mm)	87
Gewicht (g)	18600
Gewicht (kg)	18,6
Verpackungsbreite (mm)	1353
Verpackungshöhe (mm)	855

Verpackungstiefe (mm)	263
Paketgewicht (kg)	25,3
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	10 - 80