

## Termékinformációk

# 71 72 910

### Csapszegvágó



- Vágási teljesítmény 48 HRC-ig
- Kiegészítésül inductívan edzett robusztus vágóélek, vágóél-keménység kb. 62 HRC.
- Hozzákovácsolt ütköző kényelmes tompítóval
- Jó hozzáférhetőség a nagyon lapos fej- és csuklózónának köszönhetően
- Szár ergonomikusan lehajlított a fáradtságmentes munkához
- Robusztos és nagyon könnyen kezelhető, kétszínű többkomponensű markolatborítások
- Pontos beállítás (12 szeres) és utánállítás az excentercsavarnak köszönhetően
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erő kifejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Rácsavart késfej, cserélhető
- Csukló: speciális szerszámacél, kovácsolt
- Szár: acélcső, porfesték-bevonattal
- Kés: nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	71 72 910
EAN	4003773066781
Fej	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	4.950 g
Méretek	910 x 170 x 42 mm

#### Műszaki jellemzők

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Vágási hossz mm	46 mm
Fejvastagság	42 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



