

Broszura informacyjna

98 03 11

Wkrętaki nasadowe

Z rękojęcią wkrętakową

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojęć o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojęć zapobiega staczaniu się narzędzia
- Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa



⚡ 1000 V Ⓞ

Ogólna	
Nr art.	98 03 11
EAN	4003773026136
Szczypce	czernione
rękojęć	Rękojęć dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	148 g
Wymiary	237 x 35 x 32 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	11,0 mm
Maks. długość rękojęć	112 mm
Średnica główki d	19 mm
Długość ostrza	125 mm
izolowane wg VDE	ja

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych