

fetra boordwandwagen MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 600 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118762

fetra Boordwandwagen MULTIVARIO

Draagvermogen 600 kg

boordwandwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- wanden uitneembaar
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

Technische details

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | materiaal verwerking | gelast |
| type wagen | platformwagen | euronorm | nee |
| type platformwagen | boordwandwagen | schuifbeugel | 1 stuks |
| draagvermogen | 500 kg | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| lengte laadvlak | 1000 mm | banden | TPE |
| breedte laadvlak | 600 mm | wiellager | groefkogellager |
| materiaal platform | hout | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| constructies | 4 schotten | wielstand | rechthoekig |
| constructies functie | wanden uitneembaar | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| hoogte constructies | 250 mm | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| wand functie | uitneembaar | norm | EN 1757-3 (rem) |
| materiaal | staal | gewicht | 36 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 119194 |  | wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 119477 |  | laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 147905 |  | wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 158760 |  | wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 158814 |  | dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158816 |  | scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm |
| 225619 |  | pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 309745 |  | wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |