

boff **armoire avec plaques à** **fentes** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 525 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Numéro d'article: 125940



boff Armoire modulable cubio










armoire avec plaques à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 525 mm
- force par plateau 160 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En tôle d'acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- double porte battante à fentes
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire modulaire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type de porte | double porte battante à fentes | verrouillable | oui |
| hauteur | 2000 mm | système de fermeture | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| largeur | 1300 mm | matériau | tôle d'acier |
| profondeur | 525 mm | surface de tablette | galvanisé |
| équipement armoire | tablettes | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | angle d'ouverture de porte | 180 ° |
| type tablette/niveau | tablette en acier | poignée | poignée tournante |
| charge tablette | 160 kg | roulant | non |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 156,8 kg |
| couleur de la face avant | rouge pourpre // RAL3004 | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 126043 |  | panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126044 |  | panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 350 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126047 |  | panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126048 |  | panneau arrière, avec Perforations, hauteur x largeur 450 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126060 |  | panneau arrière, avec Fentes, hauteur x largeur 400 x 1300 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126070 |  | tringle à vêtements, avec 6 crochets, largeur x profondeur 1300 x 525 mm, en aluminium anodisé |
| 126073 |  | tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 1300 x 525 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 126087 |  | tablette pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 64 x 1300 x 525 mm, en acier, coloris gris clair |
| 126243 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1300 x 525 mm |

