

## schaarheftafel

draagvermogen 4000 kg, gesloten platform, platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm, nuttige slag 1300 mm, enkelvoudige schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 139791



## Schaarheftafel

### met enkelvoudige schaar


schaarheftafel

- draagvermogen 4000 kg
- gesloten platform
- platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- van gladde plaat gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- nuttige slag 1300 mm
- bouwhoogte 350 mm
- heftijd 28 sec
- hefuitvoering elektrisch
- zeer veilig door dodemansbesturing
- enkelvoudige schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 4,4 kW
- met 400V/24 V DC
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- gewicht 950 kg



## Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur platform	blauw // RAL 5015
heftafeltype	schaarheftafel	bediening heffing	elektrisch
draagvermogen	4000 kg	scharen uitvoering	enkelvoudige schaar
lengte platform	2000 mm	materiaal	staal
breedte platform	1000 mm	oppervlak schaar	gelakt
hefhoogte (min.)	350 mm	kleur schaar	blauw // RAL 5015
hefhoogte (max.)	1300 mm	energieverbruik	4,4 kW
slagtijd	28 sec	spanningsverzorging	400V/24 V DC
nuttige slag	1300 mm	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
bouwhoogte	350 mm	wiegfunctie	nee
platformtype	gesloten platform	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal platform	gladde plaat	gewicht	950 kg
oppervlak platform	gelakt		

## Gerelateerde Producten

141192		uitrustingspakket, voor schaarheftafel, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

149422		tandwiel takel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m
670488		hijsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood