

## RAPIDLIFT wielonderstel

draagvermogen 3000 kg, laadvlak  
lengte x breedte 185 x 150 mm,  
platform met rubber laag, onderstel  
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 4  
wielen

Artikelnummer: 141812



**RAPID**  
LIFT

## RAPIDLIFT Bestuurbaar onderstel

### Draagvermogen 3000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 3000 kg
- laadvlak lengte x breedte 185 x 150 mm
- steunplaat lengte x breedte 185 x 150 mm
- platform met rubber laag
- met trekstang voor draaien en maken van bochten
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 4 wielen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	dolly	banden	nylon
type roller	wielonderstel	materiaal velg	nylon
draagvermogen	3000 kg	wiellager	kogellager
lengte steunplaat	185 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
breedte steunplaat	150 mm	assen aantal	2 stuks

lengte laadvlak	185 mm	wiel-ø	85 mm
breedte laadvlak	150 mm	wielbreedte	90 mm
oppervlak platform	met rubber laag	hoogte	105 mm
laadvlak uitrusting	trekstang	lengte	310 mm
materiaal	staal	breedte	255 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
disselhoogte	1165 mm	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	ja	gewicht	15 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat