

ZARGES aluminium bakwagen W 170

laadvlak lengte x breedte 1250 x 700 mm, inhoud 655 l, hoogte x lengte x breedte 955 x 1300 x 750 mm, met rubber-banden

Artikelnummer: 146498



ZARGES aluminium bakwagen W 170

aluminium bakwagen

- laadvlak lengte x breedte 1250 x 700 mm
- inhoud 655 l
- hoogte x lengte x breedte 955 x 1300 x 750 mm
- wanden met rondom lopende rillen
- aluminiumconstructie, geniet en gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met wiellager
- wielen met draadvangkappen, zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	4 muren
type wagen	bakwagen	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)

materiaal verwerking	geniet en gelast	afsluitbaar	nee
lengte laadvlak	1250 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	700 mm	banden	rubber
hoogte	955 mm	wiellager	wiellager
lengte	1300 mm	wiel-ø	125 mm
breedte	750 mm	wieluitrusting	wielen met draadvangkappen, zwenkwielen met rem
inhoud	655 l	wielstand	rechthoekig
euronorm	nee	gewicht	26 kg

Gerelateerde Producten

146503



scharnierdeksel, voor kratwagen lengte x breedte 1300 x 750 mm, deksel met band en 2 sluitingen, van aluminium