

## WSM

### overdekte fietsenstalling

hoogte x breedte x diepte 2290 x 4130 x 2180 mm, dak van polycarbonaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 185665



### WSM fietsdakbedekking

overdekte fietsenstalling

- hoogte x breedte x diepte 2290 x 4130 x 2180 mm
- sneeuwlast 93 kg/m<sup>2</sup>
- dak van polycarbonaat
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- gebruik eenzijdig
- Leveringstoestand gedemonteerd




#### Technische details

buitenopstelling	overkapping	materiaal dak	polycarbonaat
overkappingstype	overdekte fietsenstalling	kleur dak	transparant
hoogte	2290 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	4130 mm	oppervlak onderstel	verzinkt
diepte	2180 mm	kleur uitvoering	verzinkt
gebruik	eenzijdig	levering	gedemonteerd
sneeuwlast	93 kg/m <sup>2</sup>	gewicht	315 kg

#### Gerelateerde Producten

240185		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw rechts, wand van polycarbonaat in transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
240186		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw links, wand van polycarbonaat in transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
224764		Bezemsset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-staal, voor fijn stof
306339		Afvالبak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen