

## Lacont vatenbok

voor 3 x 60 liter vat, vatensteun met rollen, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201082



## Lacont vatenbok

vatenbok

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x 60 liter vat
- vatensteun met rollen
- hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag









## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen vatenbok

diepte 650 mm

opslagplaats	onderdak	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak	verzinkt
capaciteit	3 x 60 liter vat	onderrijdbaar	nee
vatensteun	rollen	stapelbaar	nee
hoogte	350 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1230 mm	gewicht	35 kg

## Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm