

VARIOfit aluminium stapelsteekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
constructie van aluminium (gelast),
wielen met lucht-banden op
plaatstaal-velg

Artikelnummer: 202888



VARIOfit



**12 YEARS
WARRANTY**



VARIOfit Aluminium stapelsteekwagen

Draagvermogen 150 kg


aluminium stapelsteekwagen

- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	150 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	plaatstaal
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1075 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	562 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	9 kg

Gerelateerde Producten

500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm