

Bauer opvangbak

voor 4 x 60 liter vat, opvangvolume 61 l, hoogte x breedte x diepte 220 x 900 x 800 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal gelakt

Artikelnummer: 205565



Bauer Opvangbak

opvangbak


- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 60 liter vat
- opvangvolume 61 l
- hoogte x breedte x diepte 220 x 900 x 800 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak | kleur | vuurrood // RAL3000 |
| type opvangbak | opvangbak | opvangbak uitrusting | rooster |
| opslagplaats | onderdak | materiaal rooster | staal |
| capaciteit | 4 x 60 liter vat | oppervlak rooster | verzinkt |
| opvangvolume | 61 l | onderbouw | steunvoet |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | onderrijdbaar | ja |
| bouwwijze (toelating) | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | onderrijdhoogte | 100 mm |
| hoogte | 220 mm | stapelbaar | nee |
| breedte | 900 mm | verrijdbaar | nee |
| diepte | 800 mm | kleur uitvoering | vuurrood // RAL3000 |
| materiaal | staal | gewicht | 46 kg |
| oppervlak | gelakt | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 205578 |  | wielenset, voor opvangbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel |
| 208879 |  | Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart |
| 235631 |  | lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm |
| 235787 |  | bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid |
| 235788 |  | bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid |
| 503884 |  | microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm |