


bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm, uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen, uitrusting: 6 lades, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233135



gereedschapswagen




- hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 4 wielen
- onderbouw met 4 wielen
- uitrusting: 6 lades
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details





meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	uittrekblokkering	
vorm onderstel	4-voetonderstel met 4 wielen	greep	duwbeugel
onderbouw	4 wielen	plaat uitrusting	afrolrand, antislip-mat
hoogte	965 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	800 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	550 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	
werkbank uitrusting	lades	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal	6 stuks	materiaal verwerking	gelast
laden aantal x hoogte		verrijdbaar	ja
oppervlak romp		wielen aantal/soort	4 wielen
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	diameter wiel	125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	79,248 kg

Gerelateerde Producten

232994		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232995		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232996		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232997		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232998		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232999		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233061		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

233066		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233070		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen