

etagewagen

ZERO

draagvermogen 250 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 900 x 540 mm, etage(s) van metaal in grijs, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, wielen met TPE-banden



Artikelnummer: 272320

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 900 x 540 mm
- hoogte x lengte x breedte 1445 x 980 x 585 mm
- etage(s) van metaal in grijs
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
- metaalconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	585 mm
type wagen	etagewagen	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	900 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	540 mm	banden	TPE

hoogte	1445 mm	wiel-ø	125 mm
etages aantal	3 stuks	wieluitrusting	2 wielen met rem
draagvermogen	250 kg	schuifbeugel	2 stuks
materiaal etage(s)	metaal	in-/uitklapbaar	nee
materiaal platform	metaal	wielstand	rechthoekig
kleur etage	grijs	oppervlak	m. poedercoating
constructies	geen	kleur	grijs
materiaal	metaal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	stevig gelast	garantie	5 jaar
lengte	980 mm	gewicht	37,5 kg

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagenset, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel