

Moravia oppervlaktebescherming

vorm rechthoek, hoogte x lengte x breedte 200 x 500 x 20 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, om vast te schroeven met 4 boringen

Artikelnummer: 520082



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Waarschuwings- en afsperprofiel oppervlaktebescherming

oppervlaktebescherming

- geschikt voor binnen en buiten
- vorm rechthoek
- hoogte x lengte x breedte 200 x 500 x 20 mm
- van polyurethaan
- in geel/zwart
- om vast te schroeven met 4 boringen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C
- conform DIN 4844 en brandveiligheidsklasse UL94HB

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	hoogte	200 mm
veiligheidsuitrusting	beschermprofiel	lengte	500 mm
beschermingstype	oppervlaktebescherming	breedte	20 mm

plaats van toepassing	binnen en buiten	kleur	geel/zwart
vorm	rechthoek	fixatie	om vast te schroeven
norm	DIN 4844	boringen aantal	4 stuks
brandveiligheid	brandveiligheidsklasse UL94HB	besteleenheid	Stuks
materiaal	polyurethaan	gewicht	0,6 kg
temperatuurbereik	-40 °C tot +90 °C		

Dit past ook bij ...

215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
523816		vloermarkeringsverf, voor vloermarkeerapparaat, spuitbus, RAL1023 verkeersgeel
527237		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouder(s) voor telkens 2500 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 wielen
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit