

PAVOY établi

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, panneau de table en multiplis de hêtre huilé coloris hêtre, exécution du châssis piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 524149



PAVOY Établi

établi



- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm
- épaisseur de panneau 40 mm
- panneau de table en multiplis de hêtre huilé coloris hêtre
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 10 années de garantie

Détails techniques











type de meuble	table	matériau de plaque	multiplis de hêtre
type de table	établi	surface de plaque	huilé
hauteur	900 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	1500 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds

profondeur	700 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	roulant	non
conducteur d'électricité	non	garantie	10 années
équipement établi	aucune	Poids	47 kg

Accessoires

524196		Rebord antichute pour plan de travail, pour établi, largeur 1500 mm
532190		Revêtement tôle de zinc pour plan de travail, pour établi, largeur 1500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair