

Professioneller Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen

Der Brother HL-L8260CDW ist der optimale Farblaserdrucker für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Die hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 31 Seiten pro Minute in S/W und in Farbe überzeugt dort genau wie sein kompaktes Design und die innovativen Funktionen. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Wenn es mal schnell gehen muss ist der direkte Druck von mobilen Endgeräten aus problemlos möglich. Bei hohem Papierbedarf können Sie den HL-L8260CDW zudem mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Selbstverständlich verfügt auch dieser Farblaserdrucker über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag für 200.000 Seiten.

- Bis zu **31 Seiten/Minute** in Farbe und S/W
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu **1.050 Blatt Papierkapazität**
- Integrierte Gigabit (LAN), WLAN und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- **SSL-Verschlüsselung** und **Sicherer Druck**
- **Apple AirPrint** und **Google Cloud Print™ 2.0** kompatibel
- Implementierbar in die Brother **PrintSmart** Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem **PRINT AirBag für 200.000 Seiten**
- **3 Jahre Vor-Ort-Garantie**



Verbrauchsmaterial:

Toner TN-421BK (schwarz) für 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)

Toner TN-421C/M/Y für je 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)

Jumbo-Toner TN-423BK für 6.500 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)

Jumbo-Toner TN-423C/M/Y für je 4.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)

Trommel DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Job)

Transfereinheit BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Job)

Toner-Abfallbehälter WT-320CL für ca. 50.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-L8260CDW inkl. Tonerkassetten für 3.000 Seiten in Schwarz und je 1.800 Seiten in Cyan, Magenta, Gelb (gemäß ISO/IEC 19798), Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Installationsanleitung, Netzkabel, Druckertreiber für Windows®

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 617 x 521 x 533 mm / 25,4 kg

Ohne Karton (B x H x T) 410 x 313 x 486 mm / 21,8 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

