



Industrielles Beschriftungsgerät

Erstellen Sie professionelle, laminierte und damit langlebige Etiketten für Kabel, Anschlüsse, Schaltblöcke und andere Installationsgegenstände für Elektrik und Datenkommunikation.

- Max. Druckgeschwindigkeit 20mm/Sek.
- 168 Symbole u. a. aus den Bereichen Elektrohandwerk und Datenkommunikation
- Bedruckt 3,5/6/9 und 12mm breite Etiketten
- Inklusive einer Schriftbandkassette



Mit dem industriellen Beschriftungsgerät
P-touch E100 erledigen Sie Ihre
Aufgaben auf professionelle Art
und Weise.



P-touch
E100

P-touch E100

Das P-touch E100 ist ein leichtes und tragbares Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen.



Schnelle Druckgeschwindigkeit 20 mm/Sekunde

Druckt jedes Etikett innerhalb kürzester Zeit



Etiketten für Kabel

Identifizieren Sie Kabel durch klar lesbare Etiketten



Fähnchendruck

Autom. Einstellung der Etikettenlänge unter Berücksichtigung des Fähnchendurchmessers



168 integrierte Symbole

Enthält häufig verwendete Symbole für Elektrik, Datenkommunikation und Sicherheit



Grafisches Display

Mit Text- und Layoutvorschau



Etiketten für Anschlüsse

Beschriften Sie Steckdosen, Netzwerk- und Telefonanschlüsse



Fortlaufende Nummerierung

Drucken Sie Etiketten mit einer Sequenz von Zahlen oder Buchstaben



Separater Nummernblock

Schnelle Eingabe von Zahlen

Laminierte P-touch Etiketten – Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschutz für leichtes Ablösen



Stark haftend

Spezial-Schriftbänder

Zusätzlich zu dem umfangreichen TZe-Schriftband-Sortiment mit verschiedenen Farben und Breiten, wurden für bestimmte Beschriftungsaufgaben Spezial-Schriftbänder entwickelt.

Flexi-Tape


Zu verwenden an gewölbten Oberflächen



- Umwickeln von Kabel oder als Fähnchen
- Scharfe Kanten
- Zylindrische Oberflächen
- Rohre und Leitungen
- Stäbe und Schläuche

Extra-stark klebendes Schriftband

Zu verwenden an unebenen, rauen oder strukturierten Oberflächen



- Lackiertes Metall
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Nutzschränke
- Schaltschränke
- Anlagen und Instandhaltung
- Instrumente

Spezifikationen

Lieferumfang

Beschriftungsgerät PT-E100
12 mm laminierte Schriftbandkassette
(schwarz auf weiß, 4 m lang)
Benutzerhandbuch

Gerät

Abmessungen (mm)	110 x 207 x 59 (B x T x H)
Gewicht	390 g
Schriftbandbreite (TZe)	3,5/6/9/12 mm
Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	9 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Tastatur	ABC mit separatem Nummernblock
Anzahl der Tasten	54
Displayanzeige	1 Zeile à 16 Zeichen
Displaygröße	58 mm x 22 mm
Arbeitsspeicher	80 Zeichen
Phrasenspeicher	720 Zeichen
Stromversorgung	6 x AAA (LR03) Alkaline-Batterien (nicht enthalten) Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)

Integrierte Software

Schriftarten	1
Symbole	168
Schriftgrößen	3
Schriftbreiten	3 (vergrößert, normal, verkleinert)
Schriftstile	8
Rahmen	1
Unterstreichen	Ja
Max. mehrzeiliger Ausdruck	2 Zeilen
Horizontale Textausrichtung	Automatische Etikettenlänge: linksbündig Eingestellte Etikettenlänge: zentriert
Autoformate	Nein
Einstellbare Etikettenlänge	Ja (30–300 mm)
Randeinstellungen	Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
Tab-Funktion	Ja
Spezielle Label-Typen	Umlauf, Fähnchen, Frontplatte, Seriell
Fortlaufende Nummerierung	Ja
Spiegeldruck	Nein
Vertikaldruck	Ja
Mehrfachausdruck	Ja (1–9)
Druckvorschau	Grafisch (Text und Etikettenlänge)
Autom. Stromabschaltung	Ja
Wechsel der Einheit	20 (Zoll/mm)
Sprachen	20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch, brasilianisches Portugiesisch)

Kontakt:

brother
at your side

www.brother.de
www.brother.at

