


Staalkabelleng




Systeem T verzinkte staalkabelwerk met topschalm en eindfournituren.

Kenmerken

- Samenstelling volgens EN 13414-1.
- Staalkabel volgens DIN 3088.
- Standaard werk lengte 1 meter.


Optie

- Langere lengtes.
- Hogere capaciteiten.



Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK1-EHS-10MM-1M-1T	1000	10	3110111
SK1-ELH-10MM-1M-1T	1000	10	3110121
SK1-EWS-10MM-1M-1T	1000	10	3110131
SK1-ESCH-10MM-1M-1T	1000	10	3110141
SK1-EHS-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112111
SK1-ELH-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112121
SK1-EWS-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112131
SK1-ESCH-12MM-1M-1.45T	1450	12	3112141
SK1-EHS-14MM-1M-2T	2000	14	3114111
SK1-ELH-14MM-1M-2T	2000	14	3114121
SK1-EWS-14MM-1M-2T	2000	14	3114131
SK1-ESCH-14MM-1M-2T	2000	14	3114141
SK1-EHS-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116111
SK1-ELH-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116121
SK1-EWS-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116131
SK1-ESCH-16MM-1M-2.5T	2500	16	3116141
SK1-EHS-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118111
SK1-ELH-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118121
SK1-EWS-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118131
SK1-ESCH-18MM-1M-3.2T	3200	18	3118141

Staalkabel 2-sprong



Type	Veilige werklust (kg)	Kabeldiameter (mm)	Artikelnummer
SK2-EHS-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110211
SK2-ELH-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110221
SK2-EWS-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110231
SK2-ESCH-10MM-1M-1T	1400-1000	10	3110241
SK2-EHS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112211
SK2-ELH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112221
SK2-EWS-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112231
SK2-ESCH-12MM-1M-1.45T	2000-1450	12	3112241
SK2-EHS-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114211
SK2-ELH-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114221
SK2-EWS-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114231
SK2-ESCH-14MM-1M-2T	2800-2000	14	3114241
SK2-EHS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116211
SK2-ELH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116221
SK2-EWS-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116231
SK2-ESCH-16MM-1M-2.5T	3500-2500	16	3116241
SK2-EHS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118211
SK2-ELH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118221
SK2-EWS-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118231
SK2-ESCH-18MM-1M-3.2T	4500-3200	18	3118241