

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-1010**

Artikel/Modell **SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell ES 901 S/S TOP**

GTIN **4017337050727**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl**
- **2 Türen**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C**
- **Temp. +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW**
- **Roste: 2x B 333 x T 530 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter**
- **Außenmaße: B 903 x T 700 x H 876 mm**
- **Gewicht: 92 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827