

Paketwaage KPZ 2-11-3

Sehr preisgünstig
Robust und Präzise
Batteriebetrieb möglich
100 % Tarierbar



KPZ 2-11-3, Ausführung mit
Edelstahlplattform
und Standard-Anzeige

Konstruktion: Pulverbeschichtetes Aluminium Grundgestell mit lackierter Abdeckplattform (Optional Edelstahlplattform), mit einer hochwertigen Aluminium Wägezelle (IP 67), 1,20 m langes Verbindungskabel zwischen der Wägeplattform und der Anzeige. Die nachfolgende Anzeige ist im Preis enthalten

Stromversorgung : 230 Volt Netzbetrieb über externes Netzgerät oder Batteriebetrieb, optional Akkubetrieb möglich.



Standard Anzeige zur KPZ 2-11-3

Robustes Anzeigengehäuse mit wasser- und staubdichter Folientastatur, 5 mm hohes, 4½ stelliges hinterleuchtetes LCD – Display, Tischversion mit 4 Gummifüssen. Wandbefestigung möglich. Batteriebetrieb über 4 Mignon AA/UM-3 Batterien möglich.

Funktionen: 100 % Tarierbarkeit (Mehrfachtare), Brutto / Netto – Gewichtsanzeige, Stückzählung über Referenzmenge, Einheitenumschaltung , Zuwägen/Kommissionieren möglich. Holdfunktion, Batterieschonende einstellbare AUTO-Abschaltfunktion.

| Typ | Kapazität | Teilung | Abm./ Dim. mm | Artikel-Nr. |
|------------|-----------|---------|---------------|-------------|
| KPZ 2-11-3 | 36kg | 5g | 350 x 300 mm | 2113003605 |
| KPZ 2-11-3 | 40kg | 10g | 350 x 300 mm | 2113004010 |
| KPZ 2-11-3 | 60kg | 10g | 350 x 300 mm | 2113006010 |
| KPZ 2-11-3 | 60kg | 20g | 350 x 300 mm | 2113006000 |
| KPZ 2-11-3 | 60kg | 50g | 550 x 550 mm | 2113006050 |

| Optionen zur KPZ 2-11-3 (Mehrpreise) | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------|-------------|
| Akku zur KPZ 2-11-3 | 2113006001 |
| Mignonzellen 1 Pack = 4 Stück | 2113000100 |
| Wandhalterung zur KPZ 51-16 | 2113006004 |

| Konstruktions-Optionen zur KPZ 2-11-3 | |
|--|------------|
| Wägeplattform aus robustem Edelstahl, für Plattformgröße 360 x 310mm | 2113000900 |

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!