

Bauer

3-Seiten-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 890 x 1260 x 1010 mm, Inhalt 0,6 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 140016



Bauer Kippbehälter



mit 3-seitiger Kippfunktion

3-Seiten-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 890 x 1260 x 1010 mm
- Inhalt 0,6 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 228 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar
- mit Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Einfahrtaschen

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Inhalt	0,6 m³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	890 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Länge	1260 mm	Einfahrbreite	600 mm
Breite	1010 mm	Ablasshahn	nein
Traglast	1000 kg	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material	Stahl	stapelbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	nestbar	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar	Farbe	mausgrau // RAL7005
Kippsicherung	ja	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	228 kg

Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau