

## Krause

### Fahrgerüst

#### STABILO® Professional Serie 10

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 13,4 m,  
Gerüsthöhe 12,5 m, Standhöhe 11,4  
m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750  
mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225369



### Krause Fahrgerüst STABILO® Professional Serie 10

#### das professionelle Gerüst für den Einstieg

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 13,4 m
- Gerüsthöhe 12,5 m
- Standhöhe 11,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Bühne lässt sich ohne Abbau einhängen
- mit 4 Fahrrollen (höhenverstellbar)
- Gerüst aus Aluminium
- Gerüstgruppe 3
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- TÜV geprüft
- Gewicht 284 kg



## Technische Details

|                 |            |                                  |  |
|-----------------|------------|----------------------------------|--|
| Steigtechnik    | Gerüst     | Tiefe                            | 2850 mm                                  |
| Gerüsttyp       | Fahrgerüst | Unterbau                         | 4 Fahrrollen<br>(höhenverstellbar)       |
| Material Gerüst | Aluminium  | Gerüst Ausstattung               | Geländer                                 |
| Gerüsthöhe      | 12,5 m     | Gerüst Funktion                  | Bühne lässt sich ohne<br>Abbau einhängen |
| Standhöhe       | 11,4 m     | Sicherheitsausstattung<br>Gerüst | 4 Ausleger für sicheren<br>Stand         |
| Arbeitshöhe     | 13,4 m     | Gerüstgruppe                     | 3  |
| Bühnen Anzahl   | 3          | fahrbar                          | ja                                       |
| Höhe Bühne      | 11,4 m     | Norm                             | DIN EN 1004 (Belastbarkeit)              |
| Breite Bühne    | 2500 mm    | Zertifizierung                   | TÜV geprüft                              |
| Tiefe Bühne     | 750 mm     | Gewicht                          | 284 kg                                   |
| Breite          | 4750 mm    |                                  |  |