




NH-RAILKAST LASTSCHEIDER BEHUIZING

## GST 5045-250 Plus



### GST 5045-250 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

640 x 440 x 179 mm  
Artikelnummer: 04754501

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 4 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



## GST 5045-250 Plus

### Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m