



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.200 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	14,0 W
Lampstroom (nom.)	0,165 A

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423445
Productgegevens	
Full EOC	871150061066955
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
Bestelcode	61066955
Lokale code	TL514W840IP


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnummer (12NC)	927926084018
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40
EAN/UPC - Case	8711500634320

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40

