

**Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife IP 54**

Blindplaat IP54 van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating en gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; voor overbrugging van lege draagrailposities, reflectormontage mogelijk, tevens voorzien van een rondom sluitende draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy07; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Aantal voorschakelapparaten (max): 40; DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Afstandsbediening: 84506028100 max. MH=8m; Afstandsbediening optioneel: 84506021200+App; App Naam: B.E.G. One; Systeembuitbreiding: easy20; Toepassing: Gangen, Garages, Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Beperkte fasekeuze bij gebruik van knoppen en/of slave-sensoren. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	84186580225
EAN-nummer	4020863356546
CBS-code	90328900
Keurmerk	IP 54, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	easy07
Netspanning	230V/50Hz
Bestelnummer	84186580225

**Maten**

L	1536 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580225>

