



Multimar 844 T. Univerzális tapintók

- A cserélhető mérőkaroknak, tapintókészleteknek és ütközőelemeknek (opcionális tartozékok) köszönhetően a mérési feladat megoldása személyre szabható.
- A mozgatható mérőkar tartó játék- és súrlódásmentesen csapágyazott a nagy pontosságú golyós vezetékben
- Ennek köszönhető a mérési érzékenység, pontosság és könnyű járás
- billenés biztos alátámasztási elemek a pontosan megismételhető mérésekhez
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugóknak köszönhetően
- Mérőerő iránya átállítható a külső és belső méréshez
- nagyon stabil, pontosan közsűrűlt középső rész és keménykrómozott vezetőcső
- Könnyített kivitel CFK csőből készült középső résszel az 1000–1500 mm méréstartománytól
- A fix mérőkar tartó a méréstartomány durva beállításához eltolható és rögzíthető a vezetőcsövön
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Szerelő és tároló blokkok, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül, mérőkarok/befogók és mérőbetétek nélkül



Alkalmazás:

- Hosszok, szélességek, átmérők, távolságok külső és belső méretei
- Külső és belső menet
- Központosító vállak, keskeny peremek, beszúrások és hornyok
- Külső és belső kúp
- Külső és belső fogazások
- stb.



Műszaki adatok

Rendelési sz.	α	Terméktípus	Alkalmazási tartomány, külső	Alkalmazási tartomány, belső	Mérőerő	Mérőtapintó út mm-ben
	mm		mm	mm	N	mm
4503001	280	844 T	0 –85	30 –115	5	12
4503002	430	844 T	80 –235	110 –265	5	12
4503003	740	844 T	230 –585	260 –615	5	12
4503004	1140	844 T	580 –985	610 –1015	5	12
4503005	1680	844 T	970 –1470	1000 –1500	10	12
4503006	2180	844 T	1470 –1970	1500 –2000	10	12
4503007	2680	844 T	1970 –2470	2000 –2500	10	12
4503008	3180	844 T	2470 –2970	2500 –3000	10	12
4503009	3680	844 T	2970 –3470	3000 –3500	10	12
4503010	4180	844 T	3470 –3970	3500 –4000	10	12
4503011	4680	844 T	3970 –4470	4000 –4500	10	12