

Artikelnummer: 308882

Kurzbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/29 incl. ingebouwde batterij en oplader

Langbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/29 incl. ingebouwde batterij en oplader: De Pramac TX 12/29 truck met geïntegreerde batterij en lader rijdt handmatig en heft elektrisch. Uitgerust met polyurethaan wielen en verstelbare buffers, minimaliseert de Pramac TX 12/29 de trillingen en garandeert het rolcontact bij volle belasting. De Pramac TX 12/29 wordt gekenmerkt door een grote stabiliteit, veel veiligheidsfuncties en een hoog laad- en hefvermogen. De Pramac TX 12/29 is een model dat elektrisch tilt en handmatig beweegt. Uitgerust met polyurethaan wielen, is de truck ook makkelijker te rollen onder volledige belasting. De grote stabiliteit van de truck zorgt er ook voor dat veilig tillen op grote hoogte gegarandeerd is. Bovendien minimaliseren geïntegreerde en instelbare buffers de trillingen tijdens het hefproces. Omdat de Pramac 12/29 is uitgerust met een geïntegreerde batterij, wordt de juiste lader meegeleverd. Deze acculader is uitgerust met een beveiligingssysteem dat het heffen van lasten automatisch blokkeert als de acculading te laag is. De accusleutel voorkomt ook dat de accu onbedoeld wordt opgetild. Met deze sleutel kan de truck ook worden in- en uitgeschakeld. De Pramac TX 12/29 heeft een hefvermogen van 1200 kg en een hefhoogte van 2900 mm, waardoor hij ideaal is voor het verplaatsen van zware lasten naar grote hoogte. Technische details

- Draagvermogen: 1200 kg
- Zwaartepunt: 600 mm
- Hefhoogte: 2900 mm
- vorklengte: 1150 mm
- Vork breedte en hoogte: 150 x 70 mm.
- Totale lengte: 1850 mm
- Minimale benodigde ruimte: 1980 mm.
- Maximale benodigde ruimte: 3385 mm
- Draaicirkel: 1760 mm
- Wielen: Nr. 2/2 polyurethaan/nylon
- hijsmotor: 2,2 kW
- Batterijspanning: 24 V
- Batterijcapaciteit: 74 Ah
- Spanning van de batterijlader: 24 V
- Capaciteit batterijlader: 13 A
- Eigen gewicht met batterij: 449 kg

