

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2967811
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	CK6211
GTIN	4017918174224
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	65,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	57,3 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Nutzungsbeschränkung

EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
-------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
Enthalten in Set	2967662 PLC-RSC-120UC/21HC
Anwendung	hohe Dauerströme
Betriebsart	100 % ED
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR-110DC/21HC

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Schutzbeschaltung	Brückengleichrichter
-------------------	----------------------

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	120 V AC/DC
Schutzbeschaltung	Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR-110DC/21HC
---------------------	-----------------------------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Einzel-Aderendhülse)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN-Aderendhülse)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm

LED Signalisierung

Statusanzeige	LED
---------------	-----

Maße

Breite	14 mm
Höhe	80 mm

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC



2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tiefe	94 mm
-------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
--------------------------------	--------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Approbationsdaten

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC



2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Zulassungen



cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705



UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705



EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL
Zulassungs-ID: TAE0000196

Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

-

-



PRS
Zulassungs-ID: TE/2109/880590/16

cULus Recognized

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27371603
ECLASS-10.0.1	27371603
ECLASS-11.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>



Notwendiges Zubehör

Einzelrelais

Einzelrelais - REL-MR-110DC/21HC - 2961338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2961338>



Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

Endlossteckbrücke

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC RD - 2966786

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966786>



Endlossteckbrücke, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 32 A

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>




Endlossteckbrücke

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC BU - 2966692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966692>



Endlossteckbrücke, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A


Endlossteckbrücke

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC GY - 2966838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966838>



Endlossteckbrücke, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 32 A

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>




Einzelsteckbrücke

Einzelsteckbrücke - FBST 6-PLC RD - 2966236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966236>

Einzelsteckbrücke, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 6 A

Einzelsteckbrücke

Einzelsteckbrücke - FBST 6-PLC BU - 2966812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966812>

Einzelsteckbrücke, Farbe: blau



 Strombelastbarkeit maximal: 6 A

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>




Einzelsteckbrücke

Einzelsteckbrücke - FBST 6-PLC GY - 2966825

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966825>

Einzelsteckbrücke, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 6 A

Einzelsteckbrücke

Einzelsteckbrücke - FBST 8-PLC GY - 2967688

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967688>

Einzelsteckbrücke, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 6 A

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Einzelsteckbrücke

Einzelsteckbrücke - FBST 14-PLC BK - 2967691

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967691>

Einzelsteckbrücke, Farbe: schwarz



 Strombelastbarkeit maximal: 10 A

Trennplatte

Trennplatte - PLC-ATP BK - 2966841

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966841>



Isolationsplatte, 2 mm dick, ist am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste zu setzen. Weiterhin dient sie zur: optischen Trennung von Gruppen, sicheren Trennung unterschiedlicher Spannungen benachbarter PLC-INTERFACES nach DIN VDE 0106-101, Trennung

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>



Einspeiseklemme

Einspeiseklemme - PLC-ESK GY - 2966508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2966508>



Einspeiseklemme, zur Einspeisung von bis zu vier Potenzialen, zur Montage auf NS 35/7,5

Schraubendreher

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204517>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Zackband

Zackband - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053001>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 10,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 10 CUS - 0824941

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824941>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Zackband

Zackband - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053014>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053027>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053412>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB10,LGS:U-N - 1053438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1053438>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 10 - 0818069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818069>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 10 CUS - 0824605

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824605>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 9,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 48

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 10 - 0829142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829142>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 8,9 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 10 CUS - 0829623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829623>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 8,9 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 36

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Zackband

Zackband - ZB 12:UNPRINTED - 0812120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0812120>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Zackband

Zackband - ZB 12 CUS - 0824942

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 12,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Zackband

Zackband - ZB 12,LGS:L1-N,PE - 0812146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0812146>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 12,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 12 - 0819194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819194>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,45 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 12 CUS - 0824613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824613>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 11,45 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 12 - 0829144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829144>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 10,8 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 12 CUS - 0829630

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829630>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12 mm, Schriftfeldgröße: 10,8 x 9,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Relaissockel - PLC-BSC-120UC/21HC

2967811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2967811>



Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de