

| | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| 5200 3130 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 09.05.2018 | SILVYN® SCH | |

Die SILVYN® SCH ist eine Mehrbereich-Schlauchschelle, mit Schneckentrieb.
Die Schlauchschelle ist besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.



Material:

| | |
|----------|------------------|
| Gehäuse | Edelstahl, blank |
| Schraube | Stahl, verzinkt |
| Band | Edelstahl, blank |

Technische Merkmale:

| | |
|--------------|--|
| Schraube | Schneckenantrieb mit Kreuzschlitz und Schlüsselweite 7 |
| Klemmbereich | 10 bis 60mm |

Weitere Eigenschaften:

Korrosionsbeständig

Referenz Normen:

DIN 3017-1

Passende Verschraubung:

SILVYN® SSV
SILVYN® SSV-M
SILVYN® SSVZ
SILVYN® SSVZ-M


Passende Schläuche:

SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB52003130DE Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|

Technische Zeichnungen:



Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Klemmbereich D-D mm | Bandstärke S mm | Bandbreite B mm | Gehäuse Länge L mm | Gehäuse Höhe H mm | Gehäuse Breite G mm |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 5200 3130 | 10 - 16 | 0,6 | 7,5 | 17,0 | 9,0 | 11,5 |
| 5200 3140 | 12 - 20 | 0,65 | 9,0 | 24,0 | 11,0 | 13,0 |
| 5200 3160 | 16 - 25 | 0,65 | 9,0 | 24,0 | 11,0 | 13,0 |
| 5200 3170 | 20 - 32 | 0,65 | 9,0 | 24,0 | 11,0 | 13,0 |
| 5200 9050 | 25 - 40 | 0,65 | 9,0 | 26,0 | 11,0 | 13,0 |
| 5200 9061 | 35 - 50 | 0,8 | 12,0 | 30,0 | 11,0 | 14,6 |
| 5200 9040 | 40 - 60 | 0,8 | 12,0 | 30,0 | 11,0 | 14,6 |