

Artikel-Nr.: 1515008/10

Bez.: Kupferschaltdraht verzinkt 0,80mm, 10m

Bezeichnung:	CU-DR SN W 0,80			
Aufbau:			Arbeitsgang: Endprodukt Arbeitsschritt: Vormaterial:	von:
Werkstoff:	CU-ETP1			
Oberfläche:	Verzinkt		Min	Max
Auflage:	5,400	g/Kg	5,400	
Schichtdicke:	1,280	my	1,280	
Durchmesser:	0,800	mm	0,788	0,812
Schlaglänge:		mm		
Schlagrichtung:				
Widerstand:		mOhm/m		
Bruchdehnung:	22,000	%	22,000	